






## System 3000 persienne- og koblingsur BT System 70



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5381 70	1/5		4010337122395
 renhvit silkematt (lakkert)	5381 72	1/5		4010337122418
 antrasitt (lakkert)	5381 73	1/5		4010337122487
 svart matt (lakkert)	5381 74	1/5		4010337122500
 grå matt (lakkert)	5381 76	1/5		4010337122517

### Egenskaper

- Manuell og tidsstyrt betjening av f.eks. persiener, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
- Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
- Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.

### Funksjoner på påsatsen

- Betjening av avskjerminger og belysning.
- Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen.
- Aktivere/deaktivere automatisk drift.
- Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats.
- Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.
- Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.

### Funksjoner med Gira System 3000-appen

- Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
- Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
- Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
- For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
- Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
- Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon).
- Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
- Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
- Tilfeldighetsfunksjon.
- Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
- Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig.
- Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid.
- Omstilling til innersdrift ved persienneinnsatser er mulig.
- Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.
- Ekstratilbehør: Med System 3000 lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth® er solbeskyttelses- og skumringsfunksjonen mulig.

---

## Tekniske data

Gangnøyaktighet - per måned:	± 10 s
Girreserve:	ca. 4 t
Radiofrekvens:	2,402 til 2,480 GHz
Overføringskapasitet:	maks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkevidde:	type 10 m
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

---

## Merknader

- Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
-