
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**System 3000 betjeningspåsats BT pilsymboler System 70**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| renhvit glans | 5382 70 | 1/5 | | 4010337122685 |
| renhvit silkematt (lakkert) | 5382 72 | 1/5 | | 4010337122692 |
| antrasitt (lakkert) | 5382 73 | 1/5 | | 4010337122708 |
| svart matt (lakkert) | 5382 74 | 1/5 | | 4010337122715 |
| grå matt (lakkert) | 5382 76 | 1/5 | | 4010337122722 |

**Egenskaper**

- Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
- Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.

Funksjoner på påsatsen

- Betjening av avskjerminger og belysning.
- Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats.
- Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

- Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
- Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
- Aktivere/deaktivere automatisk drift.
- Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
- Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
- For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
- Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
- Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon).
- Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
- Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
- Tilfeldighetsfunksjon
- Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
- Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig.
- Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Gangnøyaktighet<br>- per måned: | ± 10 s |
| Girreserve: | ca. 4 t |
| Radiofrekvens: | 2,402 til 2,480 GHz |
| Overføringskapasitet: | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde: | type 10 m |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |

---

**Merknader**

- Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.

---