







## System 106 anropsknappmodul Dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 rustfritt stål	5532 920 6300016	1		4010337022596
 aluminium	5532 926 6300017	-	-	4010337022589
 trafikkhvit (lakkert)	5532 902 6300015	1		4010337022572
 rustfritt stål V4A	5532 914	1		4010337091974
 bronse	5532 921	1		4010337100874
 svart matt (lakkert)	5532 925	1		4010337100713

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning. Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging. System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkene. Kvalitetsmaterialer. Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass. Enkel installasjon og trinnsvis montering. Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påveggghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs. Individuelle tekstmuligheter. Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

## Egenskaper

- Behagelig å betjene, vandalismesikker og i tillegg røpefast anropstrykknapp.
- Funksjonsendringer, f.eks. fra dobbelt til 4-dobbelt, utføres enkelt ved at tastene skiftes ut.
- Ulike tekstevarianter er mulig.

---

## Tekniske data

### Spenningsforsyning

- System: via flatkabel, 10-polet

### Inngangseffekt

- Maks.: 160 mW  
- Standbymodus: 14 mW

### Tilkoblinger

- System: 2 x støpsellist

### Omgivelsestemperatur:

-25 °C til +70 °C

### Beskyttelsesgrad:

IP54

---

## Merknader

- Profesjonell teksting med Gira tekstservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).