








System 106 anropsknappmodul 3-dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 rustfritt stål	5533 920 6300019	1		4010337022565
 aluminium	5533 926 6300020	-	-	4010337022541
 aluminium (eloksert)	5533 916	1		4010337137979
 trafikkhvit (lakkert)	5533 902 6300018	1		4010337022534
 rustfritt stål V4A	5533 914	1		4010337091981
 bronse	5533 921	1		4010337100881
 svart matt (lakkert)	5533 925	1		4010337100720

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning. Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging. System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkene. Kvalitetsmaterialer. Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste

materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass. Enkel installasjon og trinnvis montering. Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påveggghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs. Individuelle tekstmuligheter. Anropstrykknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira teksts-service.

Egenskaper

- Behagelig å betjene, vandalismesikker og i tillegg ripefast anropstrykknapp.
 - Funksjonsendringer, f.eks. fra dobbelt til 4-dobbelt, utføres enkelt ved at tastene skiftes ut.
 - Ulike tekstevarianter er mulig.
-

Tekniske data

Spenningsforsyning	
- System:	via flatkabel, 10-polet
Inngangseffekt	
- Maks.:	160 mW
- Standbymodus:	14 mW
Tilkoblinger	
- System:	2 x støpsellist
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Beskyttelsesgrad:	IP54

Merknader

- Profesjonell teksting med Gira teksts-service www.marking.gira.com.
-