






## System 106 dørstasjonmodul med oppstartsknapp



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 rustfritt stål / oppstartsknapp	5569 920 6300055	1		4010337022459
 aluminium / oppstartsknapp	5569 926 6300056	-	-	4010337022442
	5569 902 6300054	1		4010337022435
 rustfritt stål V4A / oppstartsknapp	5569 914	1		4010337091943
 bronse / oppstartsknapp	5569 921	1		4010337100843
 svart matt (lakkert) / oppstartsknapp	5569 925	1		4010337100683

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning. Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging. System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkene. Kvalitetsmaterialer. Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass. Enkel installasjon og trinnsvis montering. Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs. Individuelle tekstmuligheter. Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

## Egenskaper

- Kompakt talem modul med integrert anropstrykknapp for kommunikasjonen mellom inne og ute.
  - En kvalitetsmikrofon og en værbestandig høyttaler sørger for god forståelse.
  - Spenningsforsyning via 2-tråds buss. Ekstra tilkobling for ZV (f.eks. nødvendig fra 3. kameramodul).
  - Alle andre System 106-moduler (unntatt talem modul) forsynes med spenning via dørstasjonsmodulen.
- 

## Tekniske data

### Spenningsforsyning

- System: Flatkabel, 10-polet
- 2-trådsbuss: via styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA)

### Inngangseffekt

- Maks.: 1 W
- Standbymodus: 240 mW

### Tilkoblinger

- 2-trådsbuss: 1 x stikklemme
- ZV: 1 x stikklemme
- System: 2 x støpsellist
- Video (analog): 1 x støpsellist

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C

Beskyttelsesklasse: IP54

---

## Merknader

- Profesjonell teksting med Gira tekstservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
-