GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Unifon natynkowy System 70



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel z połyskiem	1250 70	1		4010337119968
czysta biel matowa (lakierowana)	1250 72	1		4010337119975
antracytowy (lakierowany)	1250 73	1		4010337119982
czarny matowy (lakierowany)	1250 74	1		4010337120018
szary matowy (lakierowany)	1250 76	1		4010337119999

Właściwości

- Całkowicie wstępnie zmontowany unifon natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
- Integracja z wariantami designu różnych programamów stylistycznych Gira tworzy jednolity wygląd systemu domofonowego i instalacji elektrycznej.
- Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
- Łatwy montaż za pomocą wtykanych zacisków śrubowych na płycie montażowej. Styk z unifonem powstaje z chwilą nałożenia unifonu na płytę montażową.
- Prosty demontaż unifonu podczas prac renowacyjnych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnałów i zasilanie unifonu poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów (przy zasilaniu dwużyłowym przewodem magistralnym).
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Wybór pięciu różnych melodii dźwięku przywołania, które mogą zostać indywidualnie przyporządkowane poszczególnym przyciskom przywoławczym.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Funkcja przebijania przy głośnych dźwiękach z otoczenia podczas połączenia głosowego.
- Blokada podsłuchiwania.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.

Przyciski obsługi unifonu natynkowego sterują poniższymi funkcjami w połączeniu z aktorem załączającym lub aktorem załączającym podtynkowym:

- Załączanie światła i innych funkcji.
- Uruchamianie rygla drzwiowego.
- Ustawianie melodii dźwięku przywołania.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Przyjmowanie rozmowy.
- Przełączanie na simpleks.
- Regulacja głośności dzwonka i głośnika.

Dane techniczne

Zasilanie:	DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Temperatura otoczenia:	od 0 °C do +50 °C
Przyłącza	
- Magistrala 2-przewodowa:	2 x zacisk śrubowy
- Przycisk przywołania na piętrze:	2 x zacisk śrubowy
Wymiary	
- System 55:	B 55 x H 127 x T 20 mm
- System 70:	B 70 x H 142 x T 20 mm

Wskazówki

- Montaż bez ramki możliwy.
- Do montażu w połączeniu z Gira System 55 lub Gira System 70 wymagana jest ramka 2x z przegrodą.
- Do montażu na puszce instalacyjnej potrzebna jest ramka.
- Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami(np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).
