© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Klawiatura kodowa Gira Keyless In System 70



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	2605 112	-	-	4010337074021

Właściwości

- Klawiatura kodowa jako system kontroli dostępu z pojemnościowym, a tym samym nieulegającym zużyciu panelem obsługowym.
- Brak oznak zużycia często używanej kombinacji cyfr.
- Urządzenie samodzielne lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira jako system przyzywowy do budynków z wieloma mieszkaniami.
- Przycisk specjalny "C": Usuwanie błędnego wprowadzenia.
- Przycisk specjalny "Klucz": Po prawidłowym wprowadzeniu kodu bezpośrednie otwieranie drzwi.
- Przycisk specjalny "Dzwonek": Sterowany wybór unifonów w dużych obiektach.
- Przycisk specjalny "F": Funkcje włączania za pomocą aktorów włączających bistabilnych systemu domofonowego Gira.
- Jednolite niebieskie oświetlenie LED cyfr i znaków specjalnych w nocy.
- Numer PIN master na załączonej zakrytej karcie bezpieczeństwa w przypadku utraty numeru PIN administratora.
- Klawiatura kodowa może zarządzać maksymalnie 255 kodami.
- Możliwe kody z maksymalnie 32 znakami.
- Akustyczna sygnalizacja zwrotna w momencie uruchomienia przycisku.
- 3-kolorowy wskaźnik stanu LED podczas programowania oraz w trakcie obsługi.
- Dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki klawiatury w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z aktorem włączającym bistabilnym w systemie domofonowym Gira.
- Do obydwu zintegrowanych przekaźników z zestykami przełącznymi mogą zostać przyporządkowane różne kody, np. kod 1: otwarcie drzwi, kod 2: Załączanie oświetlenia zewnętrznego.

Wejścia i wyjścia

- Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.

Dane techniczne

Zasilanie

- Zasilanie dodatkowe:	DC 24 V ±5%
- z systemudomofonowego:	DC 26 V ± 2 V

przekaźnik

- Liczba:	2
- Kontakt:	1 przełącznik bezpotencjałowy
- Obciążalność:	AC/DC 24 V / 1,6 A

Przyłącza

- Przewód przyłączeniowy domofonii:	1 x listwa wtyczkowa

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

- przekaźnik:	po 3 zaciski śrubowe
- Zasilanie dodatkowe:	2 x zacisk śrubowy
Odporność ESD:	do 16 kV
Głębokość montażu:	35 mm
Temperatura otoczenia:	od -20 °C do +70 °C

Wskazówki

- Za pomocą bramki systemu domofonowego IP można podłączyć urządzenia Keyless In do Gira HomeServer. Dzięki temu możliwe są inteligentne powiązania. I tak można np. bardzo łatwo przydzielić tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi włącznie z uprawnieniami dostępu można wtedy centralnie i wygodnie zarządzać za pomocą Gira HomeServer.
