




Bramka systemu domofonowego IP



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 5 licencji	2621 97	1		4010337125211
 10 licencji	2621 98	1		4010337125228
 20 licencji	2621 99	1		4010337125235

Właściwości

TKS mobil

- Integracja urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android lub iOS w systemie domofonowym Gira.
- Aplikację „Gira TKS mobil” można znaleźć w sklepie App Store dla systemów iOS i Android.
- W przypadku dostępu zdalnego komunikacja jest szyfrowana przy użyciu zintegrowanego protokołu Secure Data Access, stosowanego także w Gira S1.

Communicator domofonowy

- Dzięki oprogramowaniu „communicator domofonowy” można za pośrednictwem połączenia sieciowego używać jako unifonu zwykłych komputerów oraz urządzeń do obsługi bazujących na komputerach PC.
- Communicator domofonowy oferuje wszystkie funkcje wideounifonu, takie jak przyjmowanie rozmów, włączanie oświetlenia (w połączeniu z aktorem włączającym bistabilnym) albo otwieranie drzwi.
- Połączenie Gira z HomeServer lub Gira FacilityServer za pośrednictwem wtyczki umożliwia prezentację w interfejsie Gira.
- Za pomocą elementów logicznych możliwa jest realizacja nowych zastosowań, takich jak np. kontrola dostępu za pośrednictwem produktów Gira Keyless In.

Uruchamianie

- Komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Dane techniczne

Zasilanie:	DC 24 V ± 5 % (przez zasilanie dodatkowe)
Pobór mocy	
- Podczas rozmowy:	5,0 W
- Tryb gotowości:	1,6 W
Przylączy	
- Zasilanie:	2 x zacisk śrubowy
- Magistrala 2-przewod. OUT:	2 x zacisk śrubowy
- Dwużyłowy przewód magistralny IN:	2 x zacisk śrubowy
- Sieciowe gniazdo przyłączeniowe:	1 x RJ45, 10/100 Mbit
Wspierana rozdzielczość:	CIF ze standardową rozdzielczością obrazu
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +50 °C

Wskazówki

- Dostępne są następujące modele licencyjne:- 2621 97: 5 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego- 2621 98: 10 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego- 2621 99: 20 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
- W przypadku modeli licencyjnych należy pamiętać, że oprogramowanie communicator domofonowy może być instalowane na dowolnej liczbie urządzeń końcowych. Wprowadzona w modelu licencyjnym liczba wskazuje jedynie ilość równocześnie zalogowanych communicatorów domofonowych.
- Do zasilania bramki domofonowej IP wymagane jest dodatkowe zasilanie systemu domofonowego.
- Bramka domofonowa IP jest uruchamiana przez interfejs webowy. Do uruchomienia poprzez interfejs webowy komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 6
