

Przycisk z portem magistralnym bryzgoszczelny natynkowy 1x z okienkiem kontrolnym i obsługą 2-punkt. do KNX



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 szary	5152 30	-	-	4010337500070

Przycisk z portem magistralnym jest połączeniem pomiędzy systemem KNX a użytkownikiem.

Właściwości

Funkcja przycisku

- Załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt i przywoływanie scen.
- Funkcja załączania: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i puszczeniu przycisków (ZAŁ, WYŁ, naprzemiennie załączanie i wyłączanie, brak reakcji).
- Funkcja ściemniania: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu przycisków (jaśniej-ZAŁ, ciemniej-WYŁ, naprzemiennie jaśniej/ciemniej, jaśniej-naprzemiennie ZAŁ lub WYŁ, ciemniej-naprzemiennie ZAŁ lub WYŁ, brak reakcji).
- Funkcja sterowania żaluzjami: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu przycisków (GÓRA, DÓŁ, brak reakcji).
- Funkcja czujnika wartości 1 bajt: Możliwość konfiguracji sposobu działania.
- Funkcja wtórnik sceny: Możliwość konfiguracji sposobu działania (z możliwością zapisu długim naciśnięciem przycisku lub bez tej funkcji).
- Przycisk dwupunktowy (klawisz samopowrotny) może być obsługiwany z obu stron (przez naciskanie górnej i dolnej części klawisza).
- Przycisk z portem magistralnym bryzgoszczelny natynkowy (IP44).
- Funkcje LED stanu: Czerwona LED może służyć według wyboru do oświetlenia orientacyjnego, potwierdzania zadziałania lub do wskazywania stanu.
- Możliwość ustawienia koncepcji obsługi – jako klawisz lub przycisk.

Funkcje klawisza

- Załączanie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami.
- Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu górnej i dolnej części klawisza (ZAŁ., naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., brak reakcji).
- Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu górnej i dolnej części klawisza (ZAŁ. (jaśniej-ZAŁ., ciemniej-WYŁ., jaśniej/ciemniej-naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., jaśniej-naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., ciemniej-naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., brak reakcji).
- Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu górnej i dolnej części klawisza: DO GÓRY / dolnej części klawisza: NA DÓŁ, lub odwrotnie - dolnej części klawisza: NA DÓŁ / górnej części klawisza: DO GÓRY).

Dane techniczne

Medium KNX:	TP256
Przylącze KNX:	Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Stopień ochrony:	IP44
Klasa ochronności:	III
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +55 °C
Względna wilgotność powietrza:	5 do 93% (bez kondensacji)

Zakres dostawy

- W zestawie zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny do KNX.
