


Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT System 70



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	5368 70	1/5		4010337118152
 czysta biel matowa (lakierowana)	5368 72	1/5		4010337118169
 antracytowy (lakierowany)	5368 73	1/5		4010337118138
 czarny matowy (lakierowany)	5368 74	1/5		4010337118176
 szary matowy (lakierowany)	5368 76	1/5		4010337118145

Właściwości

- Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
- Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, lub 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym System 3000.

Funkcje klawisza

- Obsługa zasłon i oświetlenia.
- Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000.
- Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtynkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

- Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu.
- Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia.
- Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego.
- Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe.
- Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego.
- Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania.
- Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia.
- Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro).
- Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji.
- Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego.
- Funkcja losowa.
- Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem.
- Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji.
- Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji.
- Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtynkowych sterowników żaluzyjnych.
- Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtynkowych.

Dane techniczne

Dokładność ruchu

- na miesiąc: ± 10 s

Rezerwa pracy zegara:

ok. 4 h

Częstotliwość radiowa:

2,402 do 2,480 GHz

Moc nadawcza:

maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:

typ. 10 m

Temperatura otoczenia:

od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

- Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina.