


## Närvarodetektor och rörelsedetektor 360° Kompakt



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2399 02	1		4010337019381

### Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- 2-punkts-ljusstyrning.
- Funktionerna kan ställas in med IR-fjärrkontroll.
- Reducering av övervakningsfältet med avskärmning eller avstängning av enskilda sensorer.
- Användning med IR-fjärrkontroll, hjälpenhet 2-tråds eller vipptryckknappar.
- Inlärningsfunktion för anpassning av ljusstyrketröskeln, i kombination med IR-fjärrkontroller.
- Avstängningsvarning.
- Korttidsdrift t.ex. för styrning av givare för ljudsignaler.
- Närvarosimulering.
- Funktion som skymningsrelä.
- Dynamisk fördröjningstid.
- Utökning av övervakningsfältet genom parallellkoppling av flera enheter.

### Tekniska data

Märkspänning:	AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 0,3 W
Batteri för fjärrkontroll	
- Typ:	CR 2025
- UN-nr:	3091
Monteringshöjd:	ca 2,20 m till 6,0 m
Monteringshöjd 3 m	
- Övervakningsvinkel:	360°
- Övervakningsområde:	Ø ca 20 m
Ljusstyrka:	ca 5 till 2000 lx
Eftersläpningstid	
- Inställningsbart:	ca 10 sek till 30 min
- Korttidsdrift:	ca 0,5 s

## Kopplingsström vid 35 °C

- Resistiv: 16 A (AC1)
- Lysrör: 4 AX

## Anslutningseffekt vid AC 230 V~ och 35 °C

- Glödlampor: 2300 W
- HV-halogen: 2000 W
- Tronic-transformator: 1500 W
- Lindad transformator: 1000 VA
- LED-lampor: Typ. 400 W
- Kompaktlysör: Typ. 400 W
- Ljusrör, okompenserade: 920 VA
- Kapacitiv last: 690 VA (560 µF)

## Anslutningseffekt vid AC 110 V~ och 35 °C

- Glödlampor: 1150 W
- HV-halogen: 1000 W
- Tronic-transformator: 750 W
- Lindad transformator: 500 VA
- LED-lampor: Typ. 200 W
- Kompaktlysör: Typ. 200 W
- Ljusrör, okompenserade: 460 VA
- Kapacitiv last: 345 VA (560 µF)

Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C

Mått: Ø103 H 63

---

## Hänvisningar

- Inställningarna som krävs för driftsättning utförs med IR-fjärrkontrollen PIR 1 (tillbehör) för installatören.
- Takmontering inomhus, utanpåliggande.

---

## Leveransen innehåller

- IR-fjärrkontroll PIR 2 för kunden ingår.
  - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen.
-