



## Rörelsevakt Cube 120



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	2442 02	1		4010337056430
 antracit	2442 10	1		4010337056416

## Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningsljusstyrka.
- Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
- Permanentljus (max. 2 h) kan aktiveras med separat brytare/knapp (tillval).
- Testdrift för utvärdering av aktivt område.
- Individuell anpassning av aktivt område med medföljande skyddsskärmar som kan skäras till.
- Avstängningsfördröjning kan ställas in: 5 sek till 15 min eller korttidsdrift 1 sek.
- Spara aktuellt skymningsvärde med inlärningsfunktionen.
- Skyddsskärm, ej ljusberoende sensorutvärdering i 60 sek vid bländning av extern ljuskälla.
- Korttidsdrift, utgången aktiveras i ca. 1 sek.
- Fjärrmanövrering är ett tillval.

## Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Anslutningseffekt	
- 230 V LED:	Typ. 200 W
- Glödlampor:	2000 W
- Ljusrör, okompenserade:	1000 VA (cos $\phi$ = 0,5)
- Ljusrör, parallellkompenserade:	500 W (45,6 $\mu$ F)
- Lysrörslampor, radkompenserade:	900 W
Kapacitiv belastning:	176 $\mu$ F
Ljusstyrka	
- Ljusstyrka:	2 till 1000 lx
Inställningsreglage	
- Eftersläpningstid:	5 sek till 15 min

## Anslutningsarea

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Entråds:                     | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - femtråds utan ledarändhylsa: | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - fintråds utan ledarändhylsa: | max. 1,5 mm <sup>2</sup> |

IP-klass: IP54

Omgivningstemperatur: -25°C till +55°C

Övervakningsvinkel: 120°

## Monteringshöjd 2,50 m

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - Räckvidd framåt, max.:          | ca 16 m |
| - Räckvidd åt var sida, maximalt: | ca 11 m |

---

## Hänvisningar

- Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
- Tillval: Fjärrkontroll via IR-fjärrmanövrering PIR 3.
- Vid "Energisparlampor": tänk på de höga inkopplingströmmarna. Kontrollera behovet av lamporna före installation!

---

## Leveransen innehåller

- Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.
-