GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

RF väggsändare 2knappars för KNX



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	5178 01	1		4010337123026
 kritvit blank	5178 03	1		4010337123033
 kritvit sidenmatt	5178 27	1		4010337123040
 antracit	5178 28	1		4010337123064
 alufärg (lackerad)	5178 26	1		4010337123057
 svart matt (lackerad)	5178 005	1		4010337123088
 grå matt (lackerad)	5178 015	1		4010337123071

Egenskaper

- Väggsensorn kan fästas på vägg med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med hjälp av en monteringsplatta.
- Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
- Integrerat gränssnitt USB Micro Typ B för lokal programmering och som KNX RF-gränssnitt.
- Batteridriven apparat.
- Apparaten stöder KNX Secure.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Funktionen "koppla"

- Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
- Kommando vid kort eller långt knapptryck.

Funktionen "dimra"

- Kommando vid knapptryck kan parametreras (ljusare-TILL, mörkare-FRÅN, ljusare/mörkare-OMKOPPLING).

Funktionen "persienn"

- Kommando vid knapptryck kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).

Funktion ”Värdegivare”

- 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Funktion ”Färg”

- Färgstyrning RGB/RGBW, bläddra mellan 8 färgvärden.

Funktion ”Scenbiapparat”

- Spara och hämta scener, bläddra mellan 8 scener.

Funktion ”Individuell”

- Diverse funktionskombinationer vid knapptryck eller när knappen släpps.
- Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.

Tekniska data

KNX medium:	RF1.R
Idrifttagningsläge:	S-läge
Märkspänning:	DC 3 V
Batterier:	1 x CR 2032
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:	868,3 MHz
Sändningseffekt:	max. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m

Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
- När täckramar i metall används kan räckvidden begränsas.
- Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Leveransen innehåller

- Batterier ingår i leveransen.
- Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
