










System 3000 jalousitimer och timer BT pilsymboler System 55



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank | 5367 01 | 1/5 | | 4010337027508 |
|  kritvit blank | 5367 03 | 1/5 | | 4010337027522 |
|  kritvit sidenmatt | 5367 27 | 1/5 | | 4010337027539 |
|  antracit | 5367 28 | 1/5 | | 4010337027546 |
|  alufärg | 5367 26 | 1/5 | | 4010337027515 |
|  svart matt | 5367 005 | 1/5 | | 4010337058809 |
|  grå matt | 5367 015 | 1/5 | | 4010337087250 |
|  rostfritt stål | 5367 600 | 1/5 | | 4010337027553 |

Egenskaper

- Manuell och tidsstyrd manövrering av t.ex. jalousier, persienner, markiser, belysning och fläktar.
- Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalousiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

Funktioner på frontmodulen

- Manövrering av förhängen och belysning.
- Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
- Aktivera/deaktivera automatisk drift.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalousistyrinsats.
- Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.

Funktioner med appen Gira System 3000

- Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
- Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
- Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
- För varje omkopplingstid kan jalousi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
- Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
- Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
- Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
- Slumpfunktion.
- Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
- Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
- Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.
- Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalousi-insatser.
- Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.
- Tillval: Med System 3000 sensorer för ljusstyrka och temperatur med Bluetooth®, är funktionerna solskydd och skymningsfunktion möjliga.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|----------------------|
| avvikelse | |
| - per månad: | ± 10 s |
| gångreserv: | ca 4 h |
| Trådlös frekvens: | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt: | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd: | typ. 10 m |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |

Hänvisningar

- Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
-