









## System 3000 jalusitimer och timer BT pilsymboler System 55



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank      | 5367 01    | 1/5 |    | 4010337027508 |
|  kritvit blank     | 5367 03    | 1/5 |    | 4010337027522 |
|  kritvit sidenmatt | 5367 27    | 1/5 |    | 4010337027539 |
|  antracit          | 5367 28    | 1/5 |    | 4010337027546 |
|  alufärg           | 5367 26    | 1/5 |    | 4010337027515 |
|  svart matt        | 5367 005   | 1/5 |    | 4010337058809 |
|  grå matt          | 5367 015   | 1/5 |    | 4010337087250 |
|  rostfritt stål    | 5367 600   | 1/5 |    | 4010337027553 |

## Egenskaper

- Manuell och tidsstyrd manövrering av t.ex. jalousier, persienner, markiser, belysning och fläktar.
- Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalousiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

### Funktioner på frontmodulen

- Manövrering av förhången och belysning.
- Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
- Aktivera/deaktivera automatisk drift.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalousistyrinsats.
- Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.

### Funktioner med appen Gira System 3000

- Manövrering av förhången och belysning med status återkoppling.
- Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
- Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
- För varje omkopplingstid kan jalousi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
- Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
- Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
- Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
- Slumpfunktion.
- Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
- Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
- Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.
- Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalousi-insatser.
- Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.
- Tillval: Med System 3000 sensorer för ljusstyrka och temperatur med Bluetooth®, är funktionerna solskydd och skymningsfunktion möjliga.

---

## Tekniska data

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| avvikelse             |                      |
| - per månad:          | ± 10 s               |
| gångreserv:           | ca 4 h               |
| Trådlös frekvens:     | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt:      | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd:    | typ. 10 m            |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C    |

---

## Hänvisningar

- Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
-