






## System 3000 jalousitimer och timer BT pilsymboler System 70



| Specifikation  | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|--|------------|-----|----|---------------|
|  kritvit blank                  | 5367 70    | 1/5 |    | 4010337118510 |
|  kritvit sidenmatt (lackerad) | 5367 72    | 1/5 |    | 4010337118527 |
|  antracit (lackerad)          | 5367 73    | 1/5 |    | 4010337118497 |
|  svart matt (lackerad)        | 5367 74    | 1/5 |    | 4010337118534 |
|  grå matt (lackerad)          | 5367 76    | 1/5 |    | 4010337118503 |

### Egenskaper

- Manuell och tidsstyrd manövrering av t.ex. jalousier, persienner, markiser, belysning och fläktar.
- Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalsuinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

### Funktioner på frontmodulen

- Manövrering av förhängen och belysning.
- Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
- Aktivera/deaktivera automatisk drift.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalsuinstyrinsats.
- Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.

### Funktioner med appen Gira System 3000

- Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
- Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
- Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
- För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
- Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
- Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
- Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
- Slumpfunktion.
- Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
- Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
- Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.
- Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser.
- Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.
- Tillval: Med System 3000 sensorer för ljusstyrka och temperatur med Bluetooth®, är funktionerna solskydd och skymningsfunktion möjliga.

---

## Tekniska data

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| avvikelse             |                      |
| - per månad:          | ± 10 s               |
| gångreserv:           | ca 4 h               |
| Trådlös frekvens:     | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt:      | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd:    | typ. 10 m            |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C    |

---

## Hänvisningar

- Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
-