






System 3000 jalousitimer och timer BT System 70



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5381 70	1/5		4010337122395
 kritvit sidenmatt (lackerad)	5381 72	1/5		4010337122418
 antracit (lackerad)	5381 73	1/5		4010337122487
 svart matt (lackerad)	5381 74	1/5		4010337122500
 grå matt (lackerad)	5381 76	1/5		4010337122517

Egenskaper

- Manuell och tidsstyrd manövrering av t.ex. jalousier, persienner, markiser, belysning och fläktar.
- Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalsuinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

Funktioner på frontmodulen

- Manövrering av förhängen och belysning.
- Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
- Aktivera/deaktivera automatisk drift.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalsuinsats.
- Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.

Funktioner med appen Gira System 3000

- Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
- Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
- Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
- För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
- Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
- Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
- Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
- Slumpfunktion.
- Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
- Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
- Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.
- Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser.
- Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.
- Tillval: Med System 3000 sensorer för ljusstyrka och temperatur med Bluetooth®, är funktionerna solskydd och skymningsfunktion möjliga.

Tekniska data

avvikelse	
- per månad:	± 10 s
gångreserv:	ca 4 h
Trådlös frekvens:	2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffekt:	max. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckvidd:	typ. 10 m
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
-