© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**System 3000 knappsats BT pilsymboler System 70**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kritvit blank | 5382 70 | 1/5 | | 4010337122685 |
| kritvit sidenmatt (lackerad) | 5382 72 | 1/5 | | 4010337122692 |
| antracit (lackerad) | 5382 73 | 1/5 | | 4010337122708 |
| svart matt (lackerad) | 5382 74 | 1/5 | | 4010337122715 |
| grå matt (lackerad) | 5382 76 | 1/5 | | 4010337122722 |

**Egenskaper**

- Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

Funktioner på frontmodulen

- Manövrering av förhängen och belysning.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats.
- Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.

Funktioner med appen Gira System 3000

- Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
- Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
- Aktivera/deaktivera automatisk drift.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
- Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
- För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
- Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
- Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
- Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
- Slumpfunktion
- Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
- Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
- Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| avvikelse<br>- per månad: | ± 10 s |
| gångreserv: | ca 4 h |
| Trådlös frekvens: | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt: | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd: | typ. 10 m |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |

---

**Hänvisningar**

- Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.

---