



eNet trådlös knappsats Platt brytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5495 112	1/5		4010337104674

Egenskaper

- Drift med kopplings-, dimmer-, jalusi- eller biapparatsinsats, 3 trådar i System 3000.
- Manuell, trådlös och tidsstyrd användning av exempelvis jalousier, rulljalousier, markiser, belysning eller fläktar.
- Sändare för trådlös överföring av kopplings-, dimmer- och jalusikommandon.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
- Statussvar till den trådlösa sändaren.
- Statusvisning med LED.
- Utvärdering av biapparatingångar.

Funktioner i kombination med jalousiinsats:

- Positionering av sol- och insynsskydd via scenaktivering.
- Position för solskydd och skymning.
- Sol- och insynsskyddets gångtid samt ventilationsposition kan sparas.

Funktioner i kombination med ljusinsats:

- Scendrift möjlig.
- Tändningsljusstyrkan kan sparas vid kombination med dimmerinsats.

Funktioner i kombination med 3-tråds biapparat:

- Spänningsförsörd eNet-sändare.
- Styrning av belysning.
- Styrning av skuggning.

Inställbar med eNet-server från version 2.3 (beroende på insatsen):

- Kodad, trådlös överföring (AES-CCM).
- Inaktivera utvärdering av biapparat.
- Manöverspärar.
- Inställbar omställningstid för jalousier, rulljalousier och markiser.
- Inverterbar löpriktning.
- Position för solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
- Inställbar maximal ljusstyrka, minimal ljusstyrka och dimningshastighet.
- Funktion för status-LED kan ställas in som status-LED/aktiveringsindikering.
- Tidsfördröjning.
- Till- och fränkopplingsfördröjning.
- Upp- och neddimringsramp.
- Avstängningsvarning.
- Konstant-till, konstant-från.
- Hotellfunktion.
- Blåstyrning och kan avvika från originalet.
- Repeaterfunktion.
- Uppdatering av programvaran.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:	868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m

Hänvisningar

- Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall.
 - Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.
-