

## Unterputz-Radio RDS mit einem Lautsprecher Bedienaufsatz in Schwarzglasoptik, komplett mit Abdeckrahmen Gira E2



| Spezifikation                                                                                       | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 0495 72     | 1  | 174,55             | 03 | 4010337495727 |

### Merkmale

- UKW-Radio mit RDS-Anzeige zur Unterputz-Montage.
- Das Unterputz-Radio RDS besteht aus einem Einsatz Radio mit Bedienaufsatz und einem Einsatz Lautsprecher mit Abdeckung.
- Der Einsatz Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
- Der Lautsprecher kann mit dem Einsatz Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei Lautsprecher angeschlossen werden.
- Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher automatisch und schaltet zwischen Stereo- und Monobetrieb um.
- Das Display des Bedienaufsatzes zeigt bei einem entsprechenden RDS-Signal den Sendernamen, die Sendefrequenz und die Uhrzeit an.
- Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig.
- Das Unterputz-Radio RDS verfügt über zwei Speicherplätze, auf denen je ein Sender einfach per Tastenbetätigung gespeichert und abgerufen werden kann.
- Über den Nebensteileneingang kann das Radio z. B. mit einem Lichtschalter oder einem Automatikschalter zusammen mit der Raumbeleuchtung eingeschaltet werden.
- Über den Stereo-AUX-Eingang des Radios können externe Audioquellen, z. B. MP3-Player, in das Radio eingespeist werden. Zum Anschluss der externen Audioquelle wird zusätzlich ein Einsatz Cinch Audio benötigt, welcher an die AUX-Klemmen des Einsatzes Radio angeschlossen wird.
- Der Einsatz Dockingstation wird zur Musikkwiedergabe direkt an den Stereo-AUX-Eingang angeschlossen.
- Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus.

### Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Frequenzbereich:               | 87,50 bis 107,90 MHz |
| Nennspannung:                  | AC 230 V             |
| Anschluss:                     | Schraubklemmen       |
| Einbautiefe:                   | 32 mm                |
| Anschlussquerschnitt           |                      |
| - Netzanschluss:               | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| - Lautsprecher-/AUX-Anschluss: | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Umgebungstemperatur:           | -5 °C bis +50 °C     |

## Hinweise

- In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.

---