© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Treppenlichtautomat**




| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  REG | 0821 00 | 1 | 125,13 | 02 | 4010337821007 |

**Merkmale**

- Manuelles oder automatisches Schalten von Licht in Treppenhäusern.
- Einschalten mittels System 2000 und System 3000 Impulseinsatz oder Installationstastern.
- Nachlaufzeit einstellbar.
- Elektronischer Überlastschutz für den Steuereingang.
- Automatikfunktion mit oder ohne Ausschaltvorwarnung.
- Licht dauerhaft ein- oder ausschalten.
- Einsatz in 3- oder 4-Leiterschaltung.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50 Hz |
| Strombelastung Steuereingang A1: | 40 mA |
| Schaltspannung: | AC 250 V |
| Schaltstrom ohmsch: | 16 A |
| Einschaltstrom 20 ms: | max. 165 A |
| Mindestschaltstrom AC: | 100 mA |
| Anschlussleistung | |
| - HV-LED-Lampen: | typ. 400 W |
| - Glühlampen: | 2300 W |
| - HV-Halogen: | 2300 W |
| - Tronic-Trafo: | 1500 W |
| - gewickelter Trafo: | 1000 VA |
| - Leuchtstofflampen, unkompensiert: | 1200 VA |
| - Leuchtstofflampen,Duo-Schaltung: | 2300 (140 µF) |
| - Leuchtstofflampen, parallelkompensiert: | 920 VA |
| - EVG: | typabhängig |
| Leitungslänge | |
| - Last: | max. 100 m |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



| | |
|---|---|
| - Steuerleitung: | max. 100 m |
| Einschaltzeit: | 10 s bis 15 min |
| Umgebungstemperatur: | +5 °C bis +45 °C |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Teilungseinheiten (TE): | 1 |