© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Videoverstärker**




| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1222 00 | 1 | 147,72 | 10 | 4010337886105 |

**Merkmale**

- Der Videoverstärker dient zur Reichweitenverlängerung in Gira Türkommunikationsanlagen mit Videofunktion.
- Er hebt den Pegel des eingehenden Videosignals auf den maximalen erlaubten Buspegel an und gibt diesen am Ausgang aus. Somit wird die Leitungsdämpfung von der Quelle des Videosignals bis zum Eingang des Videoverstärkers kompensiert.

Durch das Kombigehäuse sind drei Montagearten möglich

- Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose).
- Unterputz (in eine Gerätedose).
- Als REG (mit dem beiliegenden REG-Adapter).

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung: | DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) |
| Anschlüsse | |
| - 2-Draht-Bus IN: | 2 x Schraubklemme |
| - 2-Draht-Bus OUT: | 2 x Schraubklemme |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C |
| Abmessungen | |
| - Videoverstärker: | B 36 x H 52 x T 27 mm |

**Hinweise**

- Mit dem Videoverstärker kann die maximale Leitungslänge zwischen Tür- und Wohnungsstation von 100 auf 300 m erweitert werden.
- Bei der Inbetriebnahme ist keine weitere Konfiguration notwendig, da sich der Videoverstärker automatisch auf das vorhandene Leitungsnetz adaptiert.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Lieferumfang**

- REG-Adapter liegt bei.

---