

## Sensotec mit Fernbedienung



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2366 01	1	239,86	02	4010337014584
Reinweiß glänzend	2366 03	1	239,86	02	4010337014386
Reinweiß seidenmatt	2366 27	1	239,86	02	4010337014409
Anthrazit	2366 28	1	244,35	02	4010337014416
Farbe Alu	2366 26	1	247,40	02	4010337014393
Schwarz matt	2366 005	1	247,40	02	4010337037705

Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden.

## Merkmale

- Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen.
  - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.).
  - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich.
  - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen.
  - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster.
  - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen.
  - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion).
  - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar.
  - Montage in tiefe Gerätedose.
- Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.  
Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDE 6008 Blatt 3.  
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.

- Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein.
- Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein.
- Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar.

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	AC 230/240 V~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	0 °C bis 50 °C
Montagehöhe:	1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne	
- Nahbereich:	ca. 5 cm
- Fernbereich:	ca. 6 m
Reichweite zu jeder Seite	
- Fernbereich:	ca. 2 m
Helligkeit:	10 bis 1000 lx
Nachlaufzeit:	1 s bis 60 min
Anschluss Schraubklemmen	
- Eindrähtig:	1,5 bis 2,5 mm <sup>2</sup>
- feindrähtig mit Aderendhülse:	1,5 bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussleistung	
- Glühlampen:	4 bis 300 W
- HV-Halogen:	4 bis 300 W
- LED-Lampen:	typ. 4 bis 60 W
Batterie	
- Typ:	CR 2025, 3 V
- UN-Nr.:	3091
Einbautiefe:	33 mm

## Hinweise

- Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.