









SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 4170 01 | 1/5 | 70,16 | 02 | 4010337094708 |
|  Reinweiß glänzend | 4170 03 | 1/5 | 70,16 | 02 | 4010337094722 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4170 27 | 1/5 | 70,16 | 02 | 4010337094746 |
|  Anthrazit | 4170 28 | 1/5 | 72,54 | 02 | 4010337094753 |
|  Farbe Alu | 4170 26 | 1/5 | 76,13 | 02 | 4010337094739 |
|  Schwarz matt | 4170 005 | 1/5 | 76,13 | 02 | 4010337094692 |
|  Grau matt | 4170 015 | 1/5 | 76,13 | 02 | 4010337094715 |
|  Edelstahl (lackiert) | 4170 600 | 1/5 | 90,81 | 02 | 4010337094760 |

Merkmale

- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.
- Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.
- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Leistungsaufnahme | |
| - Betrieb: | 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA |
| - Stand-by: | 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA |
| Lichtstärke: | 0,2 cd |
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-