# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.at

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schraubklemmen**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Cremeweiß glänzend | 4180 01 | 1/5 | 7,90 | 01 | 4010337092797 |
|  Reinweiß glänzend | 4180 03 | 1/5 | 7,90 | 01 | 4010337092810 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4180 27 | 1/5 | 7,90 | 01 | 4010337092834 |
|  Anthrazit | 4180 28 | 1/5 | 9,61 | 11 | 4010337092841 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 4180 26 | 1/5 | 14,66 | 11 | 4010337092827 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4180 005 | 1/5 | 14,66 | 11 | 4010337092780 |
|  Grau matt (lackiert) | 4180 015 | 1/5 | 14,66 | 11 | 4010337092803 |
|  Edelstahl | 4180 600 | 1 | 23,76 | 11 | 4010337092858 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Merkmale**

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Geerdeter Tragring.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |

---

**Hinweise**

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

---