

## Einsatz Antennensteckdose (UD2415ST)



| Spezifikation                                                                     | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  | 0042 00     | 1/5 | 35,52              | 01 | 4010337042006 |

### Merkmale

- 2-fache Durchgangsdose in Stecktechnik.
- IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2.
- IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT).
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang und bidirektionale Zirkulation zwischen Eingang und Ausgang mit Überbrückung der Gleichspannung.
- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
- Erfüllt Schirmungsklasse A.

### Technische Daten

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| TV Frequenzband           |                  |
| - Frequenzbereich:        | 5 bis 862 MHz    |
| - Entkopplung:            | > 40 dB          |
| - Durchgangsdämpfung:     | 1,2 dB           |
| - Dämpfung: R/TV-Stecker: | 13 dB            |
| SAT-Frequenzband          |                  |
| - Frequenzbereich:        | 950 bis 2400 MHz |
| - Entkopplung:            | > 35 dB          |
| - Durchgangsdämpfung:     | 2 dB             |
| - Dämpfung: SAT-Stecker:  | 14 dB            |
| Einbautiefe:              | 27 mm            |

### Hinweise

- Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen.
  - Nur für Schraubbefestigung.
-