

## Lichtsäule Höhe 769 mm



| Spezifikation                                                                                            | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Anthrazit (lackiert)   | 1343 28     | 1  | 692,37             | 17 | 4010337343288 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 1343 26     | 1  | 748,16             | 17 | 4010337343264 |

Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit und ohne Lichtelementen für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulver- und nasslackiertem Aluminium in Anthrazit. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.

### Merkmale

- Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe.
- Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung.
- Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

### Technische Daten

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Schutzart:  | IP44                    |
| Abmessungen |                         |
| - Fuß:      | B 229 x H 10 x T 155 mm |
| - Säule:    | B 142 x H 769 x T 75 mm |

### Hinweise

- Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.
  - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton.
  - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.
  - 1-Dübelbefestigung.
  - Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden.
- 

## Lieferumfang

- Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
  - Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
-