

## Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter



| Spezifikation                                                                                                | Bestell-Nr. | VE   | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen    | 3125 00     | 1/10 | 22,18              | 01 | 4010337038894 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3835 00     | 1/10 | 22,18              | 01 | 4010337038924 |

### Merkmale

- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Die daraus resultierende einheitliche Wippenstellung ermöglicht ein geordnetes und hochwertiges Bild der Elektroinstallation.
- Vor allem beim Mehrfachkombinationen, etwa mit mehreren Schaltern in einem Rahmen, wird die Ästhetik erheblich gesteigert.
- Im Gegensatz zu Wippschaltern springen bei Tastschaltern die Wippen nach jeder Betätigung immer wieder in ihre Ausgangsposition zurück.
- Die daraus resultierende einheitliche Wippenstellung ermöglicht ein geordnetes und hochwertiges Bild der Elektroinstallation.
- Vor allem beim Mehrfachkombinationen, etwa mit mehreren Schaltern in einem Rahmen, wird die Ästhetik erheblich gesteigert.
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

### Technische Daten

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe                           |                     |
| - 3125 00:                            | 32 mm               |
| - 3835 00:                            | 23 mm               |
| Anschlussquerschnitt                  |                     |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennleistung                          |                     |
| - LEDi/ CFLi:                         | 100 W               |

