

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 4170 01     | 1/5 | 70,16              | 02 | 4010337094708 |
|  Reinweiß glänzend       | 4170 03     | 1/5 | 70,16              | 02 | 4010337094722 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 4170 27     | 1/5 | 70,16              | 02 | 4010337094746 |
|  Anthrazit               | 4170 28     | 1/5 | 72,54              | 02 | 4010337094753 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 4170 26     | 1/5 | 76,13              | 02 | 4010337094739 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4170 005    | 1/5 | 76,13              | 02 | 4010337094692 |
|  Grau matt (lackiert)    | 4170 015    | 1/5 | 76,13              | 02 | 4010337094715 |
|  Edelstahl (lackiert)    | 4170 600    | 1/5 | 90,81              | 02 | 4010337094760 |

## Merkmale

- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.
- Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.
- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

## Technische Daten

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme    |                                             |
| - Betrieb:           | 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA                   |
| - Stand-by:          | 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA                  |
| Lichtstärke:         | 0,2 cd                                      |
| Einbautiefe:         | 29 mm                                       |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C                             |
| Leitergut:           | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt |                                             |
| - für Leiter von:    | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-