# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ System 55**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Cremeweiß glänzend | 4188 01 | 1/10/100 | 7,39 | 21 | 4010337092872 |
|  Reinweiß glänzend | 4188 03 | 1/10/100 | 7,39 | 21 | 4010337092896 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4188 27 | 1/10/100 | 7,39 | 21 | 4010337092940 |
|  Anthrazit | 4188 28 | 1/10/100 | 9,20 | 11 | 4010337092957 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 4188 26 | 1/10/100 | 14,03 | 11 | 4010337092933 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4188 005 | 1/10/100 | 14,03 | 11 | 4010337092865 |
|  Grau matt (lackiert) | 4188 015 | 1/5 | 14,03 | 11 | 4010337092889 |
|  Edelstahl | 4188 600 | 1/5 | 22,74 | 11 | 4010337092964 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Merkmale**

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |

---

**Hinweise**

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

---