© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Cremeweiß glänzend | 4485 01 | 1/5 | 13,51 | 01 | 4010337095668 |
|  Reinweiß glänzend | 4485 03 | 1/10/100 | 13,51 | 01 | 4010337095682 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4485 27 | 1/10 | 13,51 | 01 | 4010337095712 |
|  Anthrazit | 4485 28 | 1/10 | 14,89 | 11 | 4010337095729 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 4485 26 | 1/10 | 19,75 | 11 | 4010337095705 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4485 005 | 1/10 | 19,75 | 11 | 4010337095651 |
|  Grau matt (lackiert) | 4485 015 | 1/5 | 19,75 | 11 | 4010337095675 |
|  Edelstahl | 4485 600 | 1/5 | 28,53 | 11 | 4010337095736 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Merkmale**

- Mit Steckklemmen.
- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Ersetzt voll kompatibel 0485 ..: | |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | <br>1,5 mm² bis 2,5 mm² |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | <br>0 °C bis +45 °C |

---

**Hinweise**

- Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
- Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---