

## Steckdose mit Erdungstift 16 A 250 V~ und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 4485 01     | 1/5      | 12,93              | 01 | 4010337095668 |
|  Reinweiß glänzend       | 4485 03     | 1/10/100 | 12,93              | 01 | 4010337095682 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 4485 27     | 1/10     | 12,93              | 01 | 4010337095712 |
|  Anthrazit               | 4485 28     | 1/10     | 14,25              | 11 | 4010337095729 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 4485 26     | 1/10     | 18,90              | 11 | 4010337095705 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4485 005    | 1/10     | 18,90              | 11 | 4010337095651 |
|  Grau matt (lackiert)    | 4485 015    | 1/5      | 18,90              | 11 | 4010337095675 |
|  Edelstahl               | 4485 600    | 1/5      | 27,30              | 11 | 4010337095736 |

## Merkmale

- Mit Steckklemmen.
- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

## Technische Daten

Einbautiefe: 29 mm

Ersetzt voll kompatibel 0485 ...:

Anschlussquerschnitt  
- für Leiter von: 1,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Umgebungstemperatur  
- erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis +45 °C

---

## Hinweise

- Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
- Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.