© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Windsensor Standard



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0913 00	-	-	-	4010337913009

Merkmale

- Der Windsensor ermöglicht z. B. das Herauffahren der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke. So können empfindliche Jalousielamellen bei aufkommendem Wind geschützt werden.
- Erfassung und Auswertung von Windgeschwindigkeiten.
- 8 Windstärken einstellbar.
- Windalarm wird 15 Sekunden nach Überschreiten des eingestellten Windstärke-Schwellwertes ausgelöst.
- Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
- Auswerteeinheit: Aufputzgerät zur Montage im Innenbereich in trockenen Räumen.
- Windgeber: Gerät zur Montage im Außenbereich.

Technische Daten

Windgeber

- Material Geber und Schalenstern:	Kunststoff (ABS), schwarz
- Schalendurchmesser:	Ø 134 H 160
- Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
- Anschlussleitung:	JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², Länge 3 m (verlängerbar auf max. 50 m)
- Schutzart:	IP55

Auswerteeinheit

- Windwarnbereich:	3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen
- Schaltkontakt:	Relais mit potenzialfreiem Schließer
- Belastbarkeit:	max. 2 A
- Betriebsspannung:	AC 230 V
- Schutzart:	IP20

Maße

- B x H x T:	110 mm x 99 mm x 38 mm

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Lieferumfang

- Montagewinkel im Lieferumfang enthalten.
