© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Farbkamera für Türstation TX_44**




| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Reinweiß | 1265 66 | 1 | 827,36 | 10 | 4010337265665 |
|  Anthrazit (lackiert) | 1265 67 | 1 | 831,35 | 10 | 4010337265672 |
|  Farbe Alu (lackiert) | 1265 65 | 1 | 831,35 | 10 | 4010337265658 |

**Merkmale**

- Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
- Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44.
- Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
- Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung.
- Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich.
- Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich.
- Automatische Gegenlichtkompensation.
- Automatischer Weißabgleich.
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC).
- Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung.
- Spritzwasserdichte Abdeckung.
- Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Anschluss Verbindungskabel: | 2 x Steckerleiste |
| Schutzart: | IP44 |
| Spannungsversorgung | |
| - bis 2 Kameras: | über Verbindungskabel |
| - ab 3. Kamera: | über Spannungsversorgung für Türkommunikation |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

| | |
|---|---|
| Anschlüsse | |
| - Verbindungskabel: | 2 x Steckerleiste |
| - Video: | 1 x Steckerleiste |
| Bildaufnahmeelement: | CCD-Sensor 0,85 cm (1/3″) |
| Öffnungswinkel Weitwinkelobjektiv: | 150° |
| Sichtbarer Erfassungsbereich der Kamera: | 100° |
| Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung): | 140° |
| Farbsystem: | PAL |
| Bildelemente: | 500 (H) x 582 (V) |
| Horizontale Auflösung: | 380 TV-Linien |
| Umschaltschwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb: | 1 lx |
| Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb: | 0,1 lx |
| Elektronische Blende Verschlusszeit: | bis zu 1/100000 s |
| IR-Filter: | integriert |
| Empfohlene Montagehöhe Kamera: | 1,50 m |
| Einbautiefe: | 39 mm |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +50 °C |

---

**Hinweise**

- Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.
- Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule.
- Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht.

---