© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Sensotec mit Fernbedienung**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremeweiß glänzend | 2366 01 | 1 | 248,97 | 02 | 4010337014584 |
| Reinweiß glänzend | 2366 03 | 1 | 248,97 | 02 | 4010337014386 |
| Reinweiß seidenmatt | 2366 27 | 1 | 248,97 | 02 | 4010337014409 |
| Anthrazit | 2366 28 | 1 | 253,64 | 02 | 4010337014416 |
| Farbe Alu (lackiert) | 2366 26 | 1 | 256,80 | 02 | 4010337014393 |
| Schwarz matt (lackiert) | 2366 005 | 1 | 256,80 | 02 | 4010337037705 |

Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden.

**Merkmale**

- Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen.
- Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.).
- Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich.
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen.
- Nebenstellenbedienung mit Wipptaster.
- Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen.
- Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion).
- Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar.
- Montage in tiefe Gerätedose.
- Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI/VDE 6008 Blatt 3.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

- Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein.
- Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein.
- Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung: | AC 230/240 V~ |
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 50 °C |
| Montagehöhe: | 1,10 m |
| Erfassungsbereich nach vorne | |
| - Nahbereich: | ca. 5 cm |
| - Fernbereich: | ca. 6 m |
| Reichweite zu jeder Seite | |
| - Fernbereich: | ca. 2 m |
| Helligkeit: | 10 bis 1000 lx |
| Nachlaufzeit: | 1 s bis 60 min |
| Anschluss Schraubklemmen | |
| - Eindrähtig: | 1,5 bis 2,5 mm² |
| - feindrähtig mit Aderendhülse: | 1,5 bis 2,5 mm² |
| Anschlussleistung | |
| - Glühlampen: | 4 bis 300 W |
| - HV-Halogen: | 4 bis 300 W |
| - LED-Lampen: | typ. 4 bis 60 W |
| Batterie | |
| - Typ: | CR 2025, 3 V |
| - UN-Nr.: | 3091 |
| Einbautiefe: | 33 mm |

---

**Hinweise**

- Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.

---