© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2399 02 | 1 | 252,63 | 02 | 4010337019381 |

**Merkmale**

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- 2-Punkt-Lichtregelung.
- Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienungen.
- Einschränken des Erfassungsfelds durch Aufsteckblende oder Abschalten einzelner Sensoren.
- Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Wipptaster.
- Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen.
- Abschaltvorwarnung.
- Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern.
- Anwesenheitssimulation.
- Funktion als Dämmerungsschalter.
- Dynamische Nachlaufzeit.
- Erweiterung des Erfassungsfelds durch Parallelschalten mehrerer Geräte.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Stand-by: | max. 0,3 W |
| Batterie f. Fernbedienung | |
| - Typ: | CR 2025 |
| - UN-Nr.: | 3091 |
| Montagehöhe: | ca. 2,20 m bis 6,0 m |
| Montagehöhe 3 m | |
| - Erfassungswinkel: | 360° |
| - Erfassungsbereich: | Ø ca. 20 m |
| Helligkeitswert: | ca. 5 bis 2000 lx |
| Nachlaufzeit | |
| - einstellbar: | ca. 10 s bis 30 min |
| - Kurzzeitbetrieb: | ca. 0,5 s |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

| | |
|---|---|
| Schaltstrom bei 35 °C | |
| - Ohmsch: | 16 A (AC1) |
| - Leuchtstofflampen: | 4 AX |
| | |
| Anschlussleistung bei AC 230 V~ und 35 °C | |
| - Glühlampen: | 2300 W |
| - HV-Halogen: | 2000 W |
| - Tronic-Trafo: | 1500 W |
| - gewickelter Trafo: | 1000 VA |
| - LED-Lampen: | typ. 400 W |
| - Kompaktleuchtstofflampe: | typ. 400 W |
| - Leuchtstofflampen, unkompensiert: | 920 VA |
| - Kapazitive Last: | 690 VA (560 µF) |
| | |
| Anschlussleistung bei AC 110 V~ und 35 °C | |
| - Glühlampen: | 1150 W |
| - HV-Halogen: | 1000 W |
| - Tronic-Trafo: | 750 W |
| - gewickelter Trafo: | 500 VA |
| - LED-Lampen: | typ. 200 W |
| - Kompaktleuchtstofflampe: | typ. 200 W |
| - Leuchtstofflampen, unkompensiert: | 460 VA |
| - Kapazitive Last: | 345 VA (560 µF) |
| | |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| | |
| Abmessungen: | Ø103 H 63 |

---

**Hinweise**

- Die erforderlichen Einstellungen für die Inbetriebnahme erfolgen mit der IR-Fernbedienung PIR 1 (Zubehör) für den Installateur.
- Deckenmontage im Innenbereich, Aufputz.

---

**Lieferumfang**

- IR-Fernbedienung PIR 2 für den Kunden ist enthalten.
- Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten.

---