


## Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter



| Spezifikation                                                                                                | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen    | 3105 00     | 1/10/100 | 16,82              | 01 | 4010337038856 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3815 00     | 1/10     | 16,82              | 01 | 4010337038863 |

### Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Auch mit Wippe 1fach verwendbar.

### Technische Daten

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Einbautiefe                           |         |
| - 3105 00:                            | 32 mm   |
| - 3815 00:                            | 23 mm   |
| Anschlussquerschnitt                  |         |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm² |
| Nennleistung                          |         |
| - LEDi/ CFLi:                         | 100 W   |