


## Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Serienschalter



| Spezifikation                                                                                                | Bestell-Nr. | VE   | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen    | 3115 00     | 1/10 | 33,21              | 01 | 4010337064473 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3825 00     | 1/10 | 33,21              | 01 | 4010337038900 |

### Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.

### Technische Daten

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe                           |                     |
| - 3115 00:                            | 32 mm               |
| - 3825 00:                            | 23 mm               |
| Anschlussquerschnitt                  |                     |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennleistung                          |                     |
| - LEDi/ CFLi:                         | 100 W               |

## Lieferumfang

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

---