© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**RF Multi Datenschnittstelle für KNX**




| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5121 00 | 1 | 244,77 | 06 | 4010337133261 |

**Merkmale**

- Das Gerät dient als Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage über KNX RF (Funk).
- Es werden die Funkstandards KNX RF Ready, KNX RF+ und KNX RF Multi unterstützt.
- Die Verbindung zum Computer erfolgt über einen USB-Steckplatz (USB 2.0 Typ A).
- Mithilfe des USB-Sticks kann die Adressierung, Programmierung und Diagnose der KNX Geräte durch die Inbetriebnahme-Software durchgeführt werden (KNX RF Ready ab ETS5 / KNX RF Multi ab ETS6).
- Erweiterte Diagnose durch Darstellung verschiedener Funkkanäle über die ETS (bei zeitgleicher Abfrage wird ein Stick pro Kanal benötigt!).
- Schneller Download von großen Applikationen durch Long-Frame-Unterstützung ab ETS5.
- Unterstützt KNX Data Secure, sodass verschlüsselte Telegramme weitergeleitet werden können.
- Kein zusätzlicher USB-Treiber notwendig.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| KNX Medium: | RF1.R (ab ETS 5)RF1.M (ab ETS 6) |
| Inbetriebnahme-Modus: | S-Mode |
| Spannungsversorgung: | DC 5 V über USB-Steckplatz |
| USB-Version: | 2.0 oder höher |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | Max. 80% (keine Betauung) |
| Funkfrequenz (KNX RF Ready): | 868,3 MHz |
| Funkfrequenzen (KNX RF Multi): | 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz |
| Sendeleistung: | max. 20 mW |
| Reichweite (Freifeld): | ca. 100 m |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.