© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  REG | 5435 00 | 1 | 390,54 | 42 | 4010337774280 |

**Merkmale**

- Der eNet Funk Schalt- bzw. Tast- oder Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen oder zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge.
- Es werden jeweils zwei Ausgänge in der gleichen Betriebsart (Schalten, Tasten, Jalousie oder Rolllade) betrieben.
- Schalten von Beleuchtung oder einphasigen Lüftermotoren.
- Steuern elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
- Betriebsarten: Schaltaktor, Tastaktor pro Ausgang oder Jalousieaktor, Rollladenaktor für paarweise Ausgänge einstellbar.
- Statusrückmeldung an eNet Funksender.
- Szenenbetrieb.
- Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt solange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).
- Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
- Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
- Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm.
- Behangfahrzeit speicherbar.
- Lamellenumsteuerzeit speicherbar.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by: | max. 0,5 W |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Schaltvermögen AC 230 V: | 16 A / AC1 |
| Anschlussleistung | |
| - Glühlampen: | 2300 W |
| - HV-Halogen: | 2000 W |
| - gewickelter Trafo: | 1000 VA |
| - Tronic-Trafo: | 1500 W |
| - Leuchtstofflampen, unkompensiert: | 920 VA |
| - LED-Lampen: | typ. 500 W |
| - Kompaktleuchtstofflampe: | typ. 500 W |
| - Motoren: | 1000 W |
| - Kapazitive Last: | 690 VA (560 µF) |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt: | max. 4 mm² |
| Länge der Datenleitung: | max. 3 m |

**Hinweise**

- Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Teilungseinheiten (TE): | 4 |