© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**eNet Funk Energiesensor 1fach Mini**




| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5471 00 | 1/5 | 100,19 | 42 | 4010337774365 |

**Merkmale**

- Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server.
- Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers.
- Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie.
- Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server.
- Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Messbereich | |
| - Strom: | 0 mA bis 16 A |
| - Elektrische Leistung: | 0 bis 3680 W |
| - Energieverbrauch: | 0 bis 99999 kWh |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Reichweite (Freifeld): | ca. 100 m |
| Nennlaststrom: | 16 A |
| Anschlussquerschnitt: | max. 4 mm² |
| Abmessungen: | Ø 53,0 H 23,0 mm |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Hinweise**

- Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

---