© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**System 106 Sprachmodul IP**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Edelstahl | 5592 920 | 1 | 558,96 | 30 | 4010337112754 |
|  Aluminium (eloxiert) | 5592 916 | 1 | 490,15 | 30 | 4010337138136 |
|  Verkehrsweiß (lackiert) | 5592 902 | 1 | 459,87 | 30 | 4010337112778 |
|  Edelstahl V4A | 5592 914 | 1 | 661,19 | 30 | 4010337112785 |
|  Bronze (PVD) | 5592 921 | 1 | 661,19 | 30 | 4010337112792 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 5592 925 | 1 | 661,19 | 30 | 4010337112808 |

**Merkmale**

- Für Türkommunikation IP geeignet.
- Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audiokommunikation zwischen Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
- Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
- Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul IP mit Spannung versorgt.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung: | PoE über RJ45PoE-Standard IEEE 802.3af-2003,PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018-1 Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen Abgabeleistung von 30 W eingesetzt werden. |
| Schutzklasse: | III (SELV) |
| Leistungsaufnahme | |
| - Ruhezustand: | 1,75 W |
| - Audio-Sprechzustand: | 2,50 W |
| - Video-Sprechzustand: | 2,76 W |
| Anschlüsse | |
| - Netzwerk und PoE Versorgung: | RJ45(nur in Verbindung mit beigelegtem Patchkabel zu betreiben) |
| - Videokomponenten: | 1 x Anschluss Kameramodul1 x Anschluss Rufdisplaymodul |
| - System: | 2 x Steckerleiste |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +50 °C |
| Abmessungen in mm: | B 106,5 x H 106,5 x T 28,7 |