


## Interruptor basculante 10 AX 250 V~ con campo de rotulación Interruptor de conmutación universal



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 gris	0106 31	-	-	4010337106319

### Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- En superficie protegido del agua IP66

### Datos técnicos

Sección de conexión	
- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm <sup>2</sup>
Potencia nominal	
- LEDi/ CFLi:	100 W

### Notes

- Sujeto a disponibilidad.
- También se puede conectar con iluminación.

## En la entrega

- Se adjunta placa de rotulación en blanco.

---