© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), completa con marco cobertor para caja de mecanismo empotrable de 1 elemento



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	0783 112	1		4010337047612

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	25 mm
Sección de conexión - Para conductores de:	1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente - protección ampliada contra contacto accidental:	de 0 °C a 45 °C

Notes

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

- Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.
- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.