


Luz de orientación LED de 230 V~ RGB System 55



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 RVA	1169 00	1		4010337042341

Características

- Luz de orientación LED para el uso en zonas particulares y comerciales.
- La luz de orientación sirve, p. ej. para la iluminación de escaleras o como ayuda para orientarse en habitaciones oscuras.
- Para las lámparas se utilizan LED RGB.
- A través de una entrada de control es posible ajustar de forma consecutiva los colores de luces blanco, azul, rojo, verde y naranja. También puede iniciarse un recorrido de colores (aprox. 5 min) a lo largo de todo el espectro de colores.
- Parando en el punto correspondiente será posible ajustar cualquier tono deseado.
- La luminosidad de la lámpara se puede ajustar individualmente.
- Puede colocarse una lámina en la cubierta y dotarla de la rotulación individual.
- Es posible incluir pictogramas para la identificación de recorridos y habitaciones.

Datos técnicos

Tensión nominal:	230 V CA, 50 Hz
Consumo de potencia:	1,8 W/2,0 VA
Intensidad luminosa (blanco):	1,2 cd
Profundidad de instalación:	30 mm
Sección de conexión - Máximo:	1,5 mm ²
Temperatura ambiente:	0 °C a +40 °C

Notes

- Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Gira www.beschriftung.gira.de.

En la entrega

- Con la luz de orientación LED se incluye una lama de acero inoxidable con la que se puede dispersar la luz (para reducir el deslumbramiento).
