

Intercomunicador exterior de vídeo en superficie 1 elemento



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	blanco 1269 66	1	10	4010337269663
	antracita 1269 67	1	10	4010337269670
	color aluminio 1269 65	1	10	4010337269656

Características

- Intercomunicador exterior para montaje en superficie completamente premontado para el montaje en superficie en vertical. Esto permite un montaje rápido y limpio.
- Con el diseño de la gama de interruptores Gira TX_44.
- Caja de montaje en superficie resistente a la torsión gracias a su perfil de aluminio.
- Marco de cubierta de termoplástico a prueba de rotura con elevada estabilidad frente a rayos UV y superficie con un mantenimiento sencillo resistente a los arañazos.
- Protección antirrobo por medio de tornillos de hueco hexalobular interno.
- Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
- Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
- Altavoz apto para intemperie.
- Micrófono electret de alta calidad.
- Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
- Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
- Volumen de voz ajustable.
- Iluminación de las teclas de llamada en blanco con tecnología LED. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
- Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
- Módulo para nombres del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
- Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
- Intercomunicador exterior con cámara a color, altavoz exterior y pulsador de llamada.
- Conmutación automática para día o noche: La cámara pasa de modo diurno (en color) a modo nocturno (en blanco y negro) y viceversa a partir de una luminosidad ambiente definida. Gracias a su alta fotosensibilidad en el modo nocturno, se obtiene una buena visualización, aún cuando las condiciones de iluminación sean malas.
- Los diodos luminosos consiguen una iluminación uniforme de los rostros a distancia corta en el modo nocturno.
- La cámara se puede girar manualmente 20° en horizontal y en vertical. En combinación con el objetivo gran angular se obtiene un amplio ángulo de visión.
- Compensación de contraluz automática.
- Equilibrio de blancos automático.
- Control automático de ganancia (AGC).
- Calefacción de la cámara integrada con registro de la temperatura.
- Cubierta sopruecha de salpicaduras**
- Cubierta de la cámara de plástico resistente a los golpes. En caso de daños provocados, p. ej., por vandalismo, muy fácil de sustituir.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:	26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conecciones	
- Bus de 2 hilos:	2 bornes de tornillo
- Alimentación adicional:	2 bornes de tornillo
Grado de protección:	IP44
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +70 °C
Elemento de captación de imágenes:	Sensor CCD de 0,85 cm (1/3")
Objetivo gran angular:	150°
Alcance de detección visible:	100°
Área de detección (con una inclinación de 20°):	140°
Sistema de color:	PAL
Píxeles:	500 (H) x 582 (V)
Resolución horizontal:	380 líneas de TV
Valor límite de conmutación de modo color a modo blanco y negro:	1 lx
Fotosensibilidad en modo blanco y negro:	0,1 lx
Tiempo de cierre del obturador electrónico:	hasta 1/100000 s
Filtro de infrarrojos:	integrado
Altura de montaje recomendada de la cámara:	1,50 m
Dimensiones	
- sin cámara:	An 110 × Al 253 × P 19 mm
- con cámara:	An 110 × Al 253 × P 40 mm
- Módulo para nombres:	An 62 × Al 62 mm