© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Dispositivo de control de vídeo



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 Carril DIN	1288 00	1		4010337288008

Características

- Dispositivo de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus del sistema de intercomunicación Gira.
- Alimentación del bus de 2 hilos protegida contra polarización inversa y a prueba de cortocircuitos para el empleo de componentes de vídeo como la cámara a color, la pantalla a color TFT.
- La unidad de control de vídeo puede suministrar hasta 2 intercomunicadores exteriores con cámara a color y 28 intercomunicadores interiores con pantalla a color TFT.
- En total se pueden controlar hasta 15 cámaras a color con la unidad de control de vídeo (5 intercomunicadores exteriores de vídeo y 10 gateways para cámara del sistema de intercomunicación), de las que dos intercomunicadores exteriores con cámara a color se pueden suministrar con tensión por la unidad de control de vídeo. Las otras cámaras a color deben funcionar con sendas alimentaciones de tensión propias para intercomunicación.
- Reconocimiento electrónico de cortocircuito y sobrecarga con armado automático de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
- Teclas para la programación del sistema y del contacto de apertura de puerta.
- Indicaciones de estado mediante LEDs para el funcionamiento, la sobrecarga, la programación del sistema y del contacto de apertura de puerta.
- Salida de 12 V CA para la alimentación eléctrica de un contacto de apertura de puerta convencional.
- Salida de relé para la conmutación de un contacto de apertura de puerta con alimentación eléctrica propia.
- Tiempo de conmutación del contacto de apertura de puerta ajustable sin escalonamiento entre 1 y 10 s.

Datos técnicos

Tensión nominal	
- primaria:	230 V CA, 50 Hz
- secundaria:	SELV 26 CC V ± 2 V
Corriente nominal secundaria	
- Carga continua:	700 mA de carga continua
- Carga punta:	1,15 A, carga punta (máx. 5 s)
- Desconexión por sobrecarga:	Desconexión por sobrecarga a partir de 900 mA
Sección de conexión:	Desde 0,6 mm hasta 2,5 mm²
Salida del contacto de apertura de puerta:	12 V CA, máx. 1,1 A / ED 25 %
Salida de relé:	250 V CA, 2 A
Longitud del cable desde la cámara hastala pantalla TFT más alejada	
- sin amplificador de vídeo:	150 m como máx.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

- con amplificador de vídeo:	300 m como máx.
Longitud total del cable exclusivamente en modo audio:	700 m como máx.
Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C

Notes

- La unidad de control de vídeo está diseñada para el montaje en la subdistribución, no para distribuidores en superficie convencionales.
- En caso de que la topología del cableado de vídeo se realice como cable de derivación, se requerirá adicionalmente el distribuidor de vídeo.
- El dispositivo de control de vídeo permite el montaje de sistemas de intercomunicación con un total de hasta 70 usuarios (p. ej., 1 x altavoz para montaje en superficie, 5 x módulos de ampliación para altavoces para montaje en superficie, 68 x intercomunicadores interiores para montaje en superficie).

Dimensiones

Unidades modulares (UM):	8
