

Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Standard para KNX System 55



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	2040 01	1/5		4010337026808
 blanco brillante	2040 03	1/5		4010337026815
 blanco mate	2040 27	1/5		4010337026822
 antracita	2040 28	1/5		4010337026839
 color aluminio (pintado)	2040 26	1/5		4010337026846
 negro mate (pintado)	2040 005	1/5		4010337037217
 gris mate (pintado)	2040 015	1/5		4010337082965
 acero inoxidable (pintado)	2040 600	1/5		4010337033059

Características

- Montaje en acoplador de bus 3.
- Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector).
- Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad.
- Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector.
- El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR.
- La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR.
- Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental.
- Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo.
- Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
- Un bloque de funciones configurable.
- Bloque de funciones configurable para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector".
- Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición del bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control.
- Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada.
- Cambio del modo operativo (OFF / AUTO / ON) en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ o a través de objeto de comunicación mediante accionamiento in situ a otros detectores de movimiento para KNX a través del sensor táctil para KNX o visualización.
- El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos.
- El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión".
- El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar.
- Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR.

Datos técnicos

Medio KNX:	TP256
Altura de montaje hasta 1,10 m	
- Área de detección hacia adelante:	32 m como máx.
- Alcance en cada lado:	19 m como máx.
Angulo de detección:	180°
Sensor de luminosidad	
- Rango de medición:	aprox. 1 hasta 1000 lx
Tipo de protección	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C

Notes

- Solo apropiado para la utilización en el interior.
 - El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS.
-