


Actuador de persianas enrollables de 4 elementos de 230 V CA con accionamiento manual para KNX



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 Carril DIN	2160 00	1		4010337101352

Características

- Actuador de persianas con accionamiento manual e indicación de estado para cada salida.
- Con acoplamiento de bus integrado.
- Para activar persianas eléctricas, para una tensión de red de 230 V CA (4 canales).
- Conexión de diferentes líneas externas.
- Activación independiente de las cuatro salidas de persiana.
- Posibilidad de activar directamente la posición de las persianas.
- Comportamiento ajustable en caso de caída y recuperación de la tensión del bus.
- Acuse de recibo de la posición. Funciones de acuse de recibo cíclicas activas o pasivas (objeto recuperable).
- Asignación de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con posibilidad de supervisión cíclica.
- Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.

Datos técnicos

Medio KNX:	TP256
Tensión nominal:	230 V CA, 50/60 Hz
Tensión de conmutación CA:	230 V CA, 50/60 Hz
Capacidad de ruptura de 230 V CA:	6 A / CA1
Conexiones	
- KNX:	Borne de conexión y de derivación
- Carga:	Carga a través de bornes de tornillo
Sección de conexión:	máx. 4 mm ²

Notes

- Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 - Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
-

En la entrega

- El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
-

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4
