© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

**Actuador de persianas de 8 elementos y 230 V CA / 12 - 48 V CC con accionamiento manual para KNX**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  Carril DIN | 2161 00 | 1 | | 4010337059363 |

Actuadores de persianas con acoplamiento de bus integrado, accionamiento manual e indicador de estado para cada salida. Para activar persianas, toldos, tragaluces cortinajes similares accionados eléctricamente.

**Características**

- Posibilidad de activar directamente la posición de los cortinajes.
- Control directo de la posición de las lamas.
- Comportamiento ajustable en caso de caída y recuperación de la tensión del bus.
- Tiempos de desplazamiento ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posición superior final.
- Posibilidad de activación central de todas las salidas de persiana.
- Acuse de recibo de la posición de los cortinajes o de las lamas.
- Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus.
- Asignación de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con posibilidad de supervisión cíclica.
- Posibilidad de función de posición forzada para cada salida de persiana.
- Posibilidad de integración en escenarios, puede parametrizarse un máximo de ocho escenarios internos por cada canal.
- Función de almacenamiento para escenarios de luz.
- Función de protección solar con posiciones fijas o variables de persiana o las lamas.
- Protección solar aumentada con multitud de funciones de control.
- Posibilidad de integración en el sistema de gestión de temperatura del edificio.
- Bloqueo de salidas individuales de forma manual o mediante bus.
- Funciones de acuse de recibo cíclicas activas o pasivas (objeto recuperable).
- Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.
- Para tensión de red de 230 V CA (8 canales) o tensión muy baja de 12 a 48 V CC (4 canales).
- Conexión de diferentes líneas externas.
- Activación independiente de las salidas de persiana.
- Detección automática del tiempo de desplazamiento de los cortinajes con accionamientos de 230 V CA e interruptores de posición final mecánicos.

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Medio KNX: | TP256 |

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

| | |
|---|---|
| Conexiones | |
| - KNX: | Borne de conexión y de derivación |
| - Carga: | Bornes de tornillo |
| Tensión nominal: | 230 V CA, 50/60 Hz |
| Tensión de conmutación CA: | 230 V CA, 50/60 Hz |
| Capacidad de ruptura de 230 V CA: | 6 A / CA1 |
| Tensión de conmutación CC: | DC 12 hasta 48 V |
| Capacidad de ruptura | |
| - 12/24 V CC: | 6 A |
| - 48 V CC: | 3 A |
| Sección de conexión: | máx. 4 mm² |

---

**Notes**

- Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
- Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.

---

**En la entrega**

- El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

---

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Unidades modulares (UM): | 8 |

---